

HOLEX**Strojný závitník Typ B DIN 371/376, bez povlaku, M: M24****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	131260 M24
GTIN	4045197953285
Trieda položky	12H

Popis

Prevedenie:
S lámačom triesok.

Technický opis

Celková dĺžka L	160 mm
Ø stopka štvorhranu	14,5 mm
Norma	DIN 376
Počet rezných hrán Z	3
Ø stopky D _s	18 mm
Ø otvoru pod závit	21 mm
Stúpanie závitov	3 mm
Ø závit	24 mm
Tolerančná trieda	ISO 2 6H
Hĺbka závit	72 mm
Počet napínacích drážok	3
Rezný materiál	HSS E
Druh závit	M
Veľkosť závit	M24
Povrchová úprava	bez povlaku

Vrcholový uhol závitú	60 Stupeň
Závit-norma	DIN 13
Forma nábehu	B
Stopka	Valcová stopka s h9
Vnútorne chladenie	nie
Použitie pri type otvoru	až 3×D pri priechodnom otvore
Smer rezania	pravé
Druh závitového náradia	Strojový závitník pre konvenčné obrábanie
Farebný krúžok	bez
Druh produktu	Závitník

Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V _c	Kód ISO
Alu (krátke rezanie)	podmienene vhodný	13	N
Oceľ < 500 N/mm ²	vhodný	15	P
Oceľ < 750 N/mm ²	vhodný	15	P
Olej	vhodný		
mokrú maximum	podmienene vhodný		