

Garant**Strojový závitník do slepých otvorov GARANT Master Tap, Pre metrický závit: M3-12****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	146735 M3-12
GTIN	4045197953261
Trieda položky	11I

Popis**Prevedenie:**

Po otvorení kazety sa nástroje automaticky vysunú a je možné ich potom bez problémov vybrať. Skladá sa zo strojných závitníkov M3; M4; M5; M6; M8; M10; M12.

Obsah:

1 strojný závitník M3 – M12 č. 135960

Technický opis

Séria	Master Tap
Druh závitú	M
Vrcholový uhol závitú	60 Stupeň
Norma	DIN 371
Norma	DIN 376
Uhol sklonu zubov	40 Stupeň

Farebný krúžok	zelená
Druh produktu	Závitník

Príslušenstvo

GARANT strojový závitník Master TapHSS-E-PM typ C 6HX DIN 376 M M4	135962 M4
GARANT strojový závitník Master TapHSS-E-PM typ C M M4,5	135960 M4,5
GARANT strojový závitník Master TapHSS-E-PM typ C 6HX DIN 376 M M5	135962 M5
GARANT strojový závitník Master TapHSS-E-PM typ C M M10	135960 M10
GARANT strojový závitník Master TapHSS-E-PM typ C M M6	135960 M6
GARANT strojový závitník Master TapHSS-E-PM typ C M M3	135960 M3
GARANT strojový závitník Master TapHSS-E-PM typ C M M4	135960 M4
GARANT strojový závitník Master TapHSS-E-PM typ C M M8	135960 M8
GARANT strojový závitník Master TapHSS-E-PM typ C M M7	135960 M7
GARANT strojový závitník Master TapHSS-E-PM typ C 6HX DIN 376 M M8	135962 M8
GARANT strojový závitník Master TapHSS-E-PM typ C 6HX DIN 376 M M3	135962 M3
GARANT strojový závitník Master TapHSS-E-PM typ C 6HX DIN 376 M M6	135962 M6
GARANT strojový závitník Master TapHSS-E-PM typ C 6HX DIN 376 M M10	135962 M10
GARANT strojový závitník Master TapHSS-E-PM typ C M M12	135960 M12
GARANT strojový závitník Master TapHSS-E-PM typ C M M5	135960 M5
Prázdna kazeta Typ 5	146960 5