

**Garant****Nástavbová čelusť Gripp, jednodielna, pre typ: 100/32****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	361123 100/32
GTIN	4045197953391
Trieda položky	310

**Popis****Prevedenie:**

Upínací stupeň s výškou 5 mm a dosadacou plochou 3 mm.

**Použitie:**

Ideálne na ťažké obrábanie.

**Vhodné pre:**

Súprava 5-osových zverákov č. 361100 a upínací modul č. 361105 – 361110.

**Rozsah balenia:**

Vrátane upevňovacích skrutiek.

**Upozornenie:**

Typ GS so stupňom uchopenia a hladkým upínacím stupňom

**Technický opis**

Dĺžka $l_1$	3 mm
Výška $h_1$	3 mm
Výška čelusti $h$	40 mm
vhodné pre farebný kód	Xpent0
Dĺžka čelustí $l$	60 mm
Šírka čelustí $b$	100 mm
Výška $h_2$	3 mm

Dĺžka l <sub>2</sub>	3 mm
Druh produktu	Čeluste pre zverák