

Garant**Nástavbová čelusť Gripp, jednodielna, pre typ: 125/32****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	361123 125/32
GTIN	4045197953506
Trieda položky	310

Popis**Prevedenie:**

Upínací stupeň s výškou 5 mm a dosadacou plochou 3 mm.

Použitie:

Ideálne na ťažké obrábanie.

Vhodné pre:

Súprava 5-osových zverákov č. 361100 a upínací modul č. 361105 – 361110.

Rozsah balenia:

Vrátane upevňovacích skrutiek.

Upozornenie:

Typ GS so stupňom uchopenia a hladkým upínacím stupňom

Technický opis

Dĺžka čelustí l	68,5 mm
Výška h ₁	3 mm
Výška h ₂	3 mm
Šírka čelustí b	125 mm
Výška čelusti h	45 mm
vhodné pre farebný kód	Xpent1-2
Dĺžka l ₁	3 mm

Dĺžka l ₂	3 mm
Druh produktu	Čeluste pre zverák