

Garant**Predsadzovacia čelusť Gripp 3/5 na mäkké materiály, pre typ: 125****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	361150 125
GTIN	4045197953582
Trieda položky	310

Popis**Prevedenie:****Dosadacia plocha 3 mm.****Výhoda:****Po otočení čeluste je k dispozícii druhý upínací stupeň.****Vhodné pre:**

Nadstavbové čeluste č. 361124 – 361127, č. 361133 a č. 361135.

Stupňovité čeluste č. 361295 – 361296.

Technický opis

Dĺžka čelustí l	12 mm
Šírka čelustí b	125 mm
vhodné pre farebný kód	Xpent1-2
Výška čelusti h	20 mm
Druh produktu	Čeluste pre zverák