

Garant

Vysokovýkonná rovinná fréza GARANT Softcut® 45°, s otvorom, Ø D / počet čepielok Z: 100/8mm

**ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	213555 100/8
GTIN	4045197953636
Trieda položky	210

Popis**Prevedenie:**

Vysoký počet rezných hrán pre maximálnu produktivitu. Pozitívne nastavenie pre jemné rezanie a nízku spotrebu energie. Vysoká hladkosť chodu vďaka individuálnej geometrii nástroja.

Upozornenie:

Použite momentový skrutkovač GARANT TQ č. **211750 3,0** s čepelou č. **674252 15IP**.

Technický opis

vhodná otočná rezná platnička	SE.T1305
vhodná otočná rezná platnička	XEEW1305
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky	219833 (15IP; 3,0 Nm)
Ø rezných hrán D_c	100 mm
Celková dĺžka L_{celk}	50 mm
maximálny vonkajší Ø D_{max}	112,2 mm

Ø polohovacieho otvoru	32 mm
Počet rezných hrán Z	8
Séria	Softcut®
Prevedenie stopky	s otvorom
Uhol nastavenia k	45 Stupeň
Členenie britov	nerovnaké
Vnútorne chladenie	áno
Stratégia obrábania	MTC
Výmena nástrojov	PowerCard
Druh produktu	Čelná fréza

Príslušenstvo

Bit Precision pre Torx Plus®, 1/4 palca E 6,3 Profil Torx Plus® 15IP	674252 15IP
Momentový skrutkovač, pevne nastavený nastavený ťahovací moment 3,0	211750 3,0