

**Garant**

**Vysokovýkonná rovinná fréza GARANT Softcut® 45°, s otvorom, Ø D / počet čepielok Z: 63/4mm**

**ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	213555 63/4
GTIN	4045197953483
Trieda položky	210

**Popis****Prevedenie:**

Vysoký počet rezných hrán pre maximálnu produktivitu. Pozitívne nastavenie pre jemné rezanie a nízku spotrebu energie. Vysoká hladkosť chodu vďaka individuálnej geometrii nástroja.

**Upozornenie:**

Použite momentový skrutkovač GARANT TQ č. **211750 3,0** s čepelou č. **674252 15IP**.

**Technický opis**

maximálny vonkajší Ø D <sub>max</sub>	75 mm
vhodná otočná rezná platnička	SE.T1305
vhodná otočná rezná platnička	XEEW1305
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky	219833 (15IP; 3,0 Nm)
Počet rezných hrán Z	4
Ø rezných hrán D <sub>c</sub>	63 mm

Celková dĺžka L <sub>celk</sub>	40 mm
Ø polohovacieho otvoru	22 mm
Séria	Softcut®
Prevedenie stopky	s otvorom
Uhol nastavenia k	45 Stupeň
Členenie britov	nerovnaké
Vnútorne chladenie	áno
Stratégia obrábania	MTC
Výmena nástrojov	PowerCard
Druh produktu	Čelná fréza

## Príslušenstvo

Momentový skrutkovač, pevne nastavený nastavený uťahovací moment 3,0	211750 3,0
Bit Precision pre Torx Plus®, 1/4 palca E 6,3 Profil Torx Plus® 15IP	674252 15IP