

HOLEX**Zariadenie na označovanie výšky s horizontálne nastaviteľnou ryskou, Výška označenia: 300mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

| | |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 443720 300 |
| GTIN | 4045197953445 |
| Trieda položky | 42D |

Popis**Prevedenie:**

Stabilná, silná noha so zabrúsenou plochou, na ktorej stojí. S prestaviteľnou meracou lištou s jemným nastavením, lupou a zaistovacou skrutkou. Odčítanie 0,02 mm. Odčítaná nulová hodnota a rysovací hrot sú zosúladené s plochou, na ktorej stojí noha (možnosť rysovania od „0“). Rozmery výkresu je tak možné prenášať priamo bez chýb vo výpočte. Rysovacia ihla je **osadená spekaným karbidom a horizontálne sa dá nastaviť o 140 mm** (napr. na ťažko dostupných miestach). Štíhly tvar rysovej ihly vhodný na rysovanie v úzkych drážkach. Ergonomický tvar nohy zabraňuje kolízii rysovej ihly s rukou.

Technický opis

| | |
|---------------------------|---------|
| Plocha podstavca Dĺžka | 145 mm |
| Pomocná posuvná stupnica | 1/50 mm |
| Najväčšia prípustná chyba | 0,06 mm |
| Kalibrácia | E1 |

| | |
|-------------------------|-------------------------------|
| Plocha podstavca Šírka | 105 mm |
| Meracie stĺpy - prierez | 28×9 mm |
| Norma | Výrobná norma |
| Materiál | ušľachtilá oceľ, INOX |
| Druh produktu | Výškomer a orysovací prístroj |

Služby

| | |
|---|------------|
| Kalibrácia Výškové posuvné meradlo/výškomer a orysovací prístroj maximálny rozsah merania 300 | 024630 300 |
|---|------------|

Príslušenstvo

| | |
|--|------------|
| Náhradná rysovacia ihla, osadená tvrdokovom Rozsah prestavenia 140 | 443730 140 |
|--|------------|