

Garant

Vysokovýkonná rovinná fréza GARANT Softcut® 45°, s otvorom, Ø D / počet čepielok Z: 63/6mm

**ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	213555 63/6
GTIN	4045197953490
Trieda položky	210

Popis**Prevedenie:**

Vysoký počet rezných hrán pre maximálnu produktivitu. Pozitívne nastavenie pre jemné rezanie a nízku spotrebu energie. Vysoká hladkosť chodu vďaka individuálnej geometrii nástroja.

Upozornenie:

Použite momentový skrutkovač GARANT TQ č. **211750 3,0** s čepeľou č. **674252 15IP**.

Technický opis

maximálny vonkajší Ø D _{max}	75 mm
Ø polohovacieho otvoru	22 mm
Celková dĺžka L _{celk}	40 mm
Ø rezných hrán D _c	63 mm
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky	219833 (15IP; 3,0 Nm)
vhodná otočná rezná platnička	SE.T1305

vhodná otočná rezná platnička	XEEW1305
Počet rezných hrán Z	6
Séria	Softcut®
Prevedenie stopky	s otvorom
Uhol nastavenia k	45 Stupeň
Členenie britov	nerovnaké
Vnútorne chladenie	áno
Stratégia obrábania	MTC
Výmena nástrojov	PowerCard
Druh produktu	Čelná fréza

Príslušenstvo

Bit Precision pre Torx Plus®, 1/4 palca E 6,3 Profil Torx Plus® 15IP	674252 15IP
Momentový skrutkovač, pevne nastavený nastavený ťahovací moment 3,0	211750 3,0