



VICTORINOX

## Multifunkčný nástroj, Typ: TOOL-K



### ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	846100 TOOL-K
GTIN	7611160302007
Trieda položky	830

### Popis

#### Prevedenie:

Originálny švajčiarsky vreckový a multifunkčný nôž neprekonateľnej kvality, presnosti, užívateľskej prívetivosti a funkčnosti.

#### Funkcia:

Kombinované kliešte s– rezačom drôtov pre tenké a mäkké drôty do 40 HRC– rezač na tvrdé drôty  
 Skrutkovač 2 mm  
 Skrutkovač 7,5 mm s– silným otváračom na debny  
 Otvárač na plechovky s– skrutkovačom 3 mm  
 Zdvíhadlo na obaly s– skrutkovačom 5 mm– ohýbačkou drôtov  
 veľká čepel  
 Nožnice  
 Píla na kov s– kovovým pilníkom  
 Píla na drevo  
 Upichovací, vrtací výstružník  
 Skrutkovač 1/2 pre Phillips  
 Dláto a škrabák na drevo s– odizolovačom na drôty– škrabákom na drôt  
 Obalový lisovač (elektrický)  
 Rozmery (230 mm)  
 Rozmery (9 palcov)  
 Spojka pre vytahovač zátok a– upevňovacie oká  
 Listová pružina s pružinou pre každý nástroj  
 Zarážka na odblokovanie  
 Bitový kľúč  
 Držiak bitov s– Bit pre skrutky s vnútorným šesťhrannom SW 3– Bit pre skrutky s vnútorným šesťhrannom SW 4– Bit PH 0– Bit PH 3– Bit TX 10– Bit TX 15  
 Miesto pre prídavné bity  
 Mini skrutkovač  
 vytahovač zátok

#### Použitie:

Ako univerzálny nástroj a „pomocník v núdzi“ je nevyhnutnosťou do každej skrine a každej tašky na náradie.

#### Rozsah balenia:

Vrátane koženého puzdra.

#### Upozornenie:

Multifunkčný nástroj je navyše vybavený aj súpravou bitov a vývrtkou.

## Technický opis

Počet funkcií	39
Balenie	kožené puzdro
Celková dĺžka	115 mm
Materiál zapustenej rukoväti	nehodzavejúca ocel
prestavitel'né čepele	áno
Hmotnosť	440 g
Jednoručná čepeľ	nie
obsluha jednou rukou	nie
Druh produktu	Multifunkčný nástroj