

Garant**Univerzálna súprava náradia XXL 70-dielne, Počet dielov: 70****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky

685500 70

GTIN

Trieda položky

66H

Popis**Prevedenie:**

Systémový kufr L-BOXX® z plastu ABS odolného proti nárazom a úderom, úplne chránené proti striekajúcej vode. Robustný prepínací mechanizmus umožňuje jednoduché a rýchle pripojenie, príp. odpojenie od kufra, ako aj prepravu niekoľkých plastových systémových kufrov do hmotnosti až 40 kg. Kryt s možnosťou zaťaženia až 100 kg, objem naloženia až 25 kg.

Funkcia:

IPX4: Existuje ochrana proti striekajúcej vode zo všetkých smerov, ale žiadna ochrana pred cudzími predmetmi alebo dotykom.

Rozsah balenia:

Nástrčné hlavice 12-hranné: 1 ks Č. 642129 Veľ. 8; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30; 32; 34

Zástrčné hlavice 6-hranné: 1 ks Č. 643229 Veľ. 4; 5; 6; 7; 8; 10; 12; 14

T-rukoväť: 1 ks č. 641329 veľ. 295

Predĺženie: 1 ks Č. 641029 Veľ. 75; 130; 255

Kardanový kĺb: 1 ks č. 641629 veľ. 1/2

Račňa: 1 ks č. 640025 veľ. 1/2

Zvinovací meter: 1 ks č. 462201 veľ. 2,5

Očko-vidlicový kľúč: 1 ks Č. 613600 Veľ. 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 24

Kombinované kliešte: 1 ks č. 700940 veľ. 160
 Ploché zaoblené kliešte: 1 ks č. 713040 veľ. 200
 Bočné štiepacie kliešte: 1 ks č. 724840 veľ. 160
 Plochý skrutkovač: 1 ks Č. 660030 Veľ. 2; 3,5; 5,5; 6,5
 Skrutkovač na skrutky Phillips: 1 ks Č. 667690 Veľ. 1; 2
 Súprava 6-hranných uhlových skrutkovačov s guľovou hlavou: 1 ks č. 627132 veľ. 9
 Cutter: 1 ks č. 845020
 Vložka veľa: 1 ks č. 693352
 Skladovanie v: L-BOXX® Č. 693330 Veľ. 238

Upozornenie:**Dodávka prebieha s vytriedeným náradím.****Technický opis**

Hmotnosť	11 kg
Stupeň ochrany krytom IP	IP X4
Počet dielov	70
Pohonný štvorhran	1/2 palec
Druh produktu	Sortiment nástrojov

Príslušenstvo

Skrutkovač pre skrutky Phillips, s 2K-zložkovou rukoväťou Haptoprene Veľkosť krížovej drážky 2	667690 2
Plochý skrutkovač s 2K-zložkovou rukoväťou Haptoprene Šírka čepele b 5,5	660030 5,5
Predĺženie, 1/2 palca Celková dĺžka 255	641029 255
Očkoploché kľúče Rozmer cez steny 15	613500 15
6hranná zástrčná hlavice, 1/2 palce Šesťhran 14	643229 14
12-hranná vložka, 1/2 Rozmer cez steny 14	642129 14
Očkoploché kľúče Rozmer cez steny 10	613600 10
Predĺženie, 1/2 palca Celková dĺžka 75	641029 75
Plochý skrutkovač s 2K-zložkovou rukoväťou Haptoprene Šírka čepele b 2	660030 2

Ploché zaoblené kliešte rovné, chrómované, s opláštenými rukoväťami Celková dĺžka 200	713040 200
12-hranná vložka, 1/2 Rozmer cez steny 34	642129 34
Očkoploché kľúče Rozmer cez steny 9	613600 9
Kombinované kliešte, chrómované, 2K-zložkové rukoväte Celková dĺžka 160	700940 160
Vložka veka jednotlivá	693352
12-hranná vložka, 1/2 Rozmer cez steny 15	642129 15
Plochý skrutkovač s 2K-zložkovou rukoväťou Haptoprene Šírka čepele b 3,5	660030 3,5
Skrutkovač pre skrutky Phillips, s 2K-zložkovou rukoväťou Haptoprene Veľkosť krížovej drážky 1	667690 1
6hranná zástrčná hlavice, 1/2 palce Šesťhran 10	643229 10
12-hranná vložka, 1/2 Rozmer cez steny 13	642129 13
Očkoploché kľúče Rozmer cez steny 21	613600 21
Zvinovací meter s priezorom Dĺžka pásu 2,5	462201 2,5
Očkoploché kľúče Rozmer cez steny 17	613600 17
12-hranná vložka, 1/2 Rozmer cez steny 30	642129 30
6hranná zástrčná hlavice, 1/2 palce Šesťhran 8	643229 8
Predĺženie, 1/2 palca Celková dĺžka 130	641029 130
6hranná zástrčná hlavice, 1/2 palce Šesťhran 4	643229 4
Očkoploché kľúče Rozmer cez steny 18	613600 18
Očkoploché kľúče Rozmer cez steny 6	613600 6
Očkoploché kľúče Rozmer cez steny 19	613600 19
Obojstranná račna, 1/2 palca s vyhadzovačom Typ 1/2	640025 1/2
Univerzálny kľb 1/2 palca Typ 1/2	641629 1/2
6hranná zástrčná hlavice, 1/2 palce Šesťhran 7	643229 7
12-hranná vložka, 1/2 Rozmer cez steny 18	642129 18
Očkoploché kľúče Rozmer cez steny 15	613600 15
6hranná zástrčná hlavice, 1/2 palce Šesťhran 5	643229 5
Plastový systémový kufor L-BOXX® prázdny Typ 238	693330 238

12-hranná vložka, 1/2 Rozmer cez steny 22	642129 22
12-hranná vložka, 1/2 Rozmer cez steny 16	642129 16
Očkoploché kľúče Rozmer cez steny 12	613600 12
Očkoploché kľúče Rozmer cez steny 20	613600 20
6hranná zástrčná hlavice, 1/2 palce Šest'hran 12	643229 12
12-hranná vložka, 1/2 Rozmer cez steny 24	642129 24
12-hranná vložka, 1/2 Rozmer cez steny 19	642129 19
Očkoploché kľúče Rozmer cez steny 13	613600 13
Očkoploché kľúče Rozmer cez steny 16	613600 16
Stranové štiepacie kliešte chrómované, opláštené rukoväťe Celková dĺžka 160	724840 160
6hranná zástrčná hlavice, 1/2 palce Šest'hran 6	643229 6
12-hranná vložka, 1/2 Rozmer cez steny 11	642129 11
Súprava 6-hranných uhlových kľúčov, s prídržnou gulôčkouchrómovaná Počet skrutkovačov 9	627132 9
12-hranná vložka, 1/2 Rozmer cez steny 12	642129 12
Očkoploché kľúče Rozmer cez steny 11	613600 11
12-hranná vložka, 1/2 Rozmer cez steny 32	642129 32
12-hranná vložka, 1/2 Rozmer cez steny 8	642129 8
12-hranná vložka, 1/2 Rozmer cez steny 27	642129 27
Univerzálny nôž s 2K-zložkovou rukoväťou s 3 čepeľami, 18 mm	845020
Očkoploché kľúče Rozmer cez steny 7	613600 7
Priečna rukoväť, 1/2 palca Celková dĺžka 295	641329 295
12-hranná vložka, 1/2 Rozmer cez steny 21	642129 21
Plochý skrutkovač s 2K-zložkovou rukoväťou Haptoprene Šírka čepele b 6,5	660030 6,5
Očkoploché kľúče Rozmer cez steny 22	613600 22
12-hranná vložka, 1/2 Rozmer cez steny 17	642129 17
Očkoploché kľúče Rozmer cez steny 14	613600 14
Očkoploché kľúče Rozmer cez steny 16	613500 16

Očkoploché klúče Rozmer cez steny 24	613600 24
Očkoploché klúče Rozmer cez steny 5,5	613600 5,5
Očkoploché klúče Rozmer cez steny 8	613600 8
12-hranná vložka, 1/2 Rozmer cez steny 10	642129 10