

Garant**Sústružnícky držiak, pravé, Veľkosť stopky / doštičky: 16/12mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	251112 16/12
GTIN	4045197954442
Trieda položky	21T

Technický opis

Klinok	259015 2
Dĺžka hlavy L ₁	26 mm
Súprava pružinových kolíkov	259047 2
Držiak ISO-kód	PSSNR/L 1616H12
Skrutka klinku	259018 2
vhodná otočná rezná platnička	SN.. 1204..
Veľkosť stopky	16 mm
Veľkosť doštičiek	12 mm
Podložka	259031 20
Funkčná šírka L ₄	20 mm
Celková dĺžka L	100 mm
Súprava pružín	259044 2
Norma	DIN ISO 5610
Druh použitia	pravé
Vnútorne chladenie	nie
Uhol nastavenia k	45 Stupeň

Použitie	Čelné sústruženie
Použitie	Pozdĺžne sústruženie, vonkajšie
Druh produktu	Sústružnícky držiak

Príslušenstvo

Bit Precision pre šesťhran, 1/4 palca E 6,3 Šesťhran 3	674242 3
Momentový skrutkovačso stupnicou, upínanie vymeniteľnej čepele Maximálny ťahovací moment 500	659957 500