



Magnet pre zdvíhanie bremien MaxX, Maximálna nosnosť (rovná): 1000kg



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	382001 1000
GTIN	2050001944061
Trieda položky	38D

Popis

Prevedenie:

Kompaktný a robustný dizajn s neodymovými permanentnými magnetmi. Princíp „neutrálnej koruny“ zabraňuje magnetickému rozptylu a nežiaducim silám priťahovania k susedným nákladom. Konštantný výkon je zaručený vďaka základnému telu, ktoré je vyrobené z jedného bloku a nemá žiadne zvary. Zámok zablokuje páku a zabráni neúmyselnému uvoľneniu nákladu. Certifikovaná odtrhávacia sila.

Použitie:

Rýchla a jednoduchá manipulácia a preprava plochých a guľatých materiálov s trojnásobnou bezpečnosťou.

Technický opis

maximálna nosnosť rovina	1000 kg
maximálny Ø rovná	450 mm
Rozmer F	225 mm
minimálna hrúbka steny materiálu rovina	40 mm
Rozmer E	88 mm
Rozmer A	284 mm
Rozmer C	133 mm

maximálna nosnosť okrúhla	400 kg
Hmotnosť	36 kg
minimálna hrúbka steny materiálu okrúhla	25 mm
Rozmer G	52 mm
Maximálna dĺžka rovina	3000 mm
Rozmer D	131 mm
Rozmer B	342 mm
Druh produktu	Magnet na zdvíhanie bremien