



## Magnet pre zdvíhanie bremien MaxX, Maximálna nosnosť (rovná): 125kg



### ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	382001 125
GTIN	2050001944030
Trieda položky	38D

### Popis

#### Prevedenie:

Kompaktný a robustný dizajn s neodymovými permanentnými magnetmi. Princíp „neutrálnej koruny“ zabraňuje magnetickému rozptylu a nežiaducim silám priťahovania k susedným nákladom. Konštantný výkon je zaručený vďaka základnému telu, ktoré je vyrobené z jedného bloku a nemá žiadne zvary. Zámok zablokuje páku a zabráni neúmyselnému uvoľneniu nákladu. Certifikovaná odtrhávacia sila.

#### Použitie:

Rýchla a jednoduchá manipulácia a preprava plochých a guľatých materiálov s trojnásobnou bezpečnosťou.

#### Upozornenie:

S otocným závesným okom pre žeriav.

### Technický opis

minimálna hrúbka steny materiálu rovina	20 mm
Rozmer D	79 mm
Rozmer F	133 mm
Rozmer A	69 mm

Rozmer G	30 mm
Hmotnosť	3,5 kg
Rozmer C	79 mm
Rozmer B	118 mm
maximálny Ø rovná	300 mm
minimálna hrúbka steny materiálu okrúhla	10 mm
maximálna nosnosť rovina	125 kg
Rozmer E	66 mm
maximálna nosnosť okrúhla	50 kg
Maximálna dĺžka rovina	1000 mm
Druh produktu	Magnet na zdvíhanie brevien