



Magnet pre zdvíhanie bremien MaxX, Maximálna nosnosť (rovná): 2000kg



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	382001 2000
GTIN	2050001944085
Trieda položky	38D

Popis

Prevedenie:

Kompaktný a robustný dizajn s neodymovými permanentnými magnetmi. Princíp „neutrálnej koruny“ zabraňuje magnetickému rozptylu a nežiaducim silám priťahovania k susedným nákladom. Konštantný výkon je zaručený vďaka základnému telu, ktoré je vyrobené z jedného bloku a nemá žiadne zvary. Zámok zablokuje páku a zabráni neúmyselnému uvoľneniu nákladu. Certifikovaná odtrhávacia sila.

Použitie:

Rýchla a jednoduchá manipulácia a preprava plochých a guľatých materiálov s trojnásobnou bezpečnosťou.

Technický opis

maximálna nosnosť okrúhla	800 kg
Rozmer E	122 mm
Rozmer G	64 mm
Rozmer A	390 mm
maximálna nosnosť rovina	2000 kg
Hmotnosť	80 kg

minimálna hrúbka steny materiálu rovina	55 mm
Rozmer F	330 mm
minimálna hrúbka steny materiálu okrúhla	35 mm
Maximálna dĺžka rovina	3000 mm
Rozmer D	171 mm
maximálny Ø rovná	600 mm
Rozmer C	166 mm
Rozmer B	457 mm
Druh produktu	Magnet na zdvíhanie bremien