



## Permanentné magnetické skľučovadlo s paralelným delením pólov, Ø skľučovadla: 350mm



### ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	380777 350
GTIN	2050001949264
Trieda položky	33S

### Popis

#### Prevedenie:

Výkonný magnetický systém s **neodymovými** magnetmi a nízkou výškou magnetického poľa. Silu magnetu **je možné plynule nastaviť**.

#### Použitie:

Na brúsenie a sústruženie.

Na upnutie malých a tenkých až veľkých obrobkov.

#### Upozornenie:

Možno zapracovať strediaci otvor „J“.

### Technický opis

Tolerancia výšky	0 / -1 mm
Hĺbka centrovania	5 mm
Ø rozostupnej kružnice otvorov	334 mm
Výška	62 mm

Ø závitu	4×M8
Ø centrovania	300 mm
Hmotnosť	43 kg
Ø skľučovadla	350 mm
možný centrovací otvor J	25×20 mm
Menovitá prídržní sila	150 N/cm <sup>2</sup>
Paralelná pólová vzdialenosť	12+3 mm
Výška magnetického póla	10 mm
Opotrebitelnosť pólovej dosky	6 mm
Druh produktu	Magnetické upínacie púzdro