



Samonivelačný krížový líniový laser GLL, Typ: 3-80C



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	468490 3-80C
GTIN	3165140888301
Trieda položky	46T

Popis

Prevedenie:

Kompaktný krížový čiarový laser so samonivelačnými laserovými čiarami. Rýchle horizontálne a vertikálne vyrovnanie čiar. Robustný dizajn s mäkkou vložkou Softgrip chráni pred zaťažením pri náraze. Odolný voči prachu a striekajúcej vode. Okrem toho dva zvislé body olovnice.

Jedna horizontálna a 2 vertikálne 360° línie umožňujú rôzne nové aplikácie na súčasné značenie, vyrovnávanie a nivelizáciu v interiéri. Veľký pracovný dosah až do 120 m pomocou prijímača LR 7 Professional (príslušenstvo). Veľký pracovný dosah až do 120 m pomocou prijímača LR7 Professional (príslušenstvo). Rozhranie Bluetooth pre diaľkovo riadené použitie pre presnú prácu bez dotyku prístroja. **CAL Guard** monitoruje laser a hlási negatívne vplyvy a potreby kalibrácie. Alternatívny napájací zdroj s 4× AA batériami. Nastavenie výšky so zámkom na bezpečné a presné zarovnanie pomocou univerzálneho držiaka BM1.

Funkcia:

IP54: Ochrana proti postriekaniu vodou zo všetkých smerov a ochrana proti usadzovaniu prachu vo vnútri (ochrana proti prachu), ako aj úplná ochrana proti dotyku.

Rozsah balenia:

Akumulátor s rýchlonabíjačkou, univerzálny držiak BM1, laserový terčik, ochranné púzdro, prepravný kufřík.

Technický opis

Stupeň ochrany krytom IP	IP 54
--------------------------	-------

Dosah	30 m
Najväčšia prípustná chyba	±0,2 mm/m
Nivelačný rozsah	±4 Stupeň
Dosah s prijímačom	120 m
Dĺžka	162 mm
Závit statívu	1/4 palec
Závit statívu	5/8 palec
Rozhranie	Rozhranie Bluetooth
Výška	148 mm
Hmotnosť	900 g
Laserová trieda	2
Šírka	84 mm
Balenie	Pepravný kufrík
Farba lasera	červená
Druh batérie	Li-Ion
Počet obsiahnutých akumulátorov	1
Zásobovanie energiou	Prevádzka s akumulátorom
Druh produktu	Křížový líniový laser