

STABILA **Digitálny sklonomer TECH, Typ: 500****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	467563 500
GTIN	4005069191252
Trieda položky	46M

Popis**Prevedenie:**

Kompaktné a robustné puzdro, meracia plocha z eloxovaného hliníka. Variabilné možnosti upevnenia pomocou drážky T, drážky V a systému magnetov obsahujúcich prvky vzácnych zemín. Osvetlený digitálny displej sa otáča pri prevrátenej polohe. Integrovaná výstražná funkcia zabraňuje chybným meraniam. Funkcia uzamknutia tlačidiel, podržania a referencie.

Funkcia:

IP65: Skladá sa z ochrany proti postriekaniu vodou zo všetkých smerov a z ochrany proti vniknutiu prachu (prachotesné), ako aj úplná ochrany proti dotyku.

Rozsah balenia:

Vrátane ochranného puzdra. 2 × batérie c. 081561 vel. LR6.

Technický opis

Kroková hodnota číslíc	0,01 Stupeň
Šírka	32 mm
Výška	70 mm
Rozsah merania	360 (4×90°) Stupeň
Dĺžka	175 mm
Tolerancia rovnosti	0,07 mm

Najväčšia prípustná chyba Modul elektroniky	0,05 (0°; 90°); 0,2 (1° – 89°) Stupeň
Stupeň ochrany krytom IP	IP 65
Zásobovanie energiou	Prevádzka s akumulátorom
Balenie	stabilný box
Kalibrácia	H2
Druh produktu	Sklonomer

Služby

KalibráciaHriadeľová vodováha/elektronický sklonomer Presnosť 0,02	026620 0,02
---	-------------

Príslušenstvo

Alkalicko-mangánové batérie Medzinárodná konštrukčná veľkosť LR6	081561 LR6
--	------------