

STABILA **Digitálny sklonomer TECH, Typ: 1000****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	467563 1000
GTIN	4005069191269
Trieda položky	46M

Popis**Prevedenie:**

Kompaktné a robustné puzdro, meracia plocha z eloxovaného hliníka. Variabilné možnosti upevnenia pomocou drážky T, drážky V a systému magnetov obsahujúcich prvky vzácnych zemín. Osvetlený digitálny displej sa otáča pri prevrátenej polohe.

Integrovaná výstražná funkcia zabraňuje chybným meraniam. Funkcia uzamknutia tlačidiel, podržania a referencie. Inteligentná dokumentácia jednotlivých alebo trvalých meraní. Sériové rozhranie na pripojenie k PC a zbernicovým systémom. Súčasné používanie viacerých zariadení v jednom systéme.

Bezplatný softvér STABILA ANALYTICS na jednoduché vyhodnocovanie a dokumentáciu nameraných hodnôt bez nutnosti programovania.

Funkcia:

IP65: Skladá sa z ochrany proti postriekaniu vodou zo všetkých smerov a z ochrany proti vniknutiu prachu (prachotesné), ako aj úplná ochrany proti dotyku.

Rozsah balenia:

Vrátane ochranného puzdra. Lítium-iónový akumulátor so zásuvným napájacím zdrojom, 4 výmenné adaptéry podľa jednotlivých krajín, 2 dátové káble, vyhodnocovací softvér.

Technický opis

Dĺžka	175 mm
Kroková hodnota číslíc	0,01 Stupeň
Rozsah merania	0 – 360 Stupeň

Výška	70 mm
Tolerancia rovnosti	0,07 mm
Šírka	32 mm
Najväčšia prípustná chyba Modul elektroniky	0,05 (0°; 90°; 180°; 270°); 0,1 (1° – 359°) Stupeň
Stupeň ochrany krytom IP	IP 65
Zásobovanie energiou	Prevádzka s akumulátorom
Balenie	stabilný box
Kalibrácia	H2
Druh produktu	Sklonomer

Služby

KalibráciaHriadeľová vodováha/elektronický sklonomer Presnosť 0,02	026620 0,02
---	-------------