

**Garant****Sústružnícky držiak s pevným uhlom sklonu 1,5°, pravé, Veľkosť stopky / doštičky L: 12/11mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	271995 12/11
GTIN	4045197954701
Trieda položky	21W

**Technický opis**

Celková dĺžka L	125 mm
Veľkosť stopky	12 mm
Upínacia skrutka pre dosku závit	279810 4
Dĺžka hlavy L <sub>1</sub>	17,5 mm
Funkčná šírka L <sub>4</sub>	12 mm
Uhol sklonu	1,5 Stupeň
Veľkosť doštičiek	11 mm
Druh použitia	pravé
Vnútorné chladenie	nie
Druh produktu	Sústružnícky držiak

**Príslušenstvo**

Bit Precision pre Torx®, 1/4 palca E 6,3 Profil Torx® TX8	674248 TX8
Upínacia skrutka Typ 4	279810 4

Momentový skrutkovačso stupnicou, upínanie  
vymeniteľnej čepele Maximálny ťahovací moment 500

659957 500