

**Garant****Sústružnícky držiak s pevným uhlom sklonu 1,5°, pravé, Veľkosť stopky / doštičky L: 20/11mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	271995 20/11
GTIN	4045197954725
Trieda položky	21W

**Technický opis**

Funkčná šírka L <sub>4</sub>	20 mm
Veľkosť stopky	20 mm
Dĺžka hlavy L <sub>1</sub>	30 mm
Celková dĺžka L	130 mm
Upínacia skrutka pre dosku závit	279810 4
Uhol sklonu	1,5 Stupeň
Veľkosť doštičiek	11 mm
Druh použitia	pravé
Vnútorné chladenie	nie
Druh produktu	Sústružnícky držiak

**Príslušenstvo**

Bit Precision pre Torx®, 1/4 palca E 6,3 Profil Torx® TX8	674248 TX8
Upínacia skrutka Typ 4	279810 4

Momentový skrutkovačso stupnicou, upínanie  
vymeniteľnej čepele Maximálny ťahovací moment 500

659957 500