

**Garant****Skrutková svorka z temperovanej liatiny, Rozsah upnutia: 2500mm**

## ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	860050 2500
GTIN	4045197559746
Trieda položky	81D

## Popis

### Prevedenie:

Kvalitné upínacie rameno z temperovanej zliatiny; silná prizmatická klzná lišta z profilovej ocele, ryhovaná, galvanicky pozinkovaná. Ocelové vreteno s ľahkým chodom, brunované s trapézovým závitom a pohyblivou tlačnou doskou. Rýchle nastavenie momentu s bezpečným upnutím. Pohyblivé upínacie rameno **s ochranou proti pošmyknutiu**, ktorá bráni neúmyselnému uvoľneniu upnutého skrutkového zveráka. Pohyblivá prítlačná doska vymeniteľná bez použitia náradia od veľ. 160.

Pohyblivá tlačná doska s integrovaným **zámkom vretena zabraňuje uvoľneniu** vretena v dôsledku vibrácií. Maximálny prenos sily pomocou **rukoväti** s protišmykovým povrchom Haptoprene a nárazuvzdorným PP jadrom. Protišmyková povrchová štruktúra aj pri mokrých, mastných rukách. **Bez ochranného uzáveru.**

### Norma:

**DIN 5117**

### Náhradný diel:

Ochranný kryt č. 860051.

## Technický opis

Vykladanie	120 mm
Rozsah upnutia	2500 mm
Prierez posuvnej lišty	35×11 mm
Druh produktu	Zvierka

---

## Príslušenstvo

Súprava prítlačných členov 12-dielne Typ 300-2500	860051 300-2500
---	-----------------