

**HOLEX****Skrutková svorka z temperovanej liatiny, Rozsah upnutia: 400mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	860100 400
GTIN	4008158014531
Trieda položky	82C

**Popis****Prevedenie:**

Kvalitné upínacie rameno z temperovanej zliatiny; silná prizmatická klzná lišta z profilovej ocele, ryhovaná, galvanicky pozinkovaná. Ocelové vreteno s ľahkým chodom, brunované s trapézovým závitom a pohyblivou tlačnou doskou. Rýchle nastavenie momentu s bezpečným upnutím. S plastovou krytkou na prítlačnej ploche.

**Norma:****DIN 5117****Technický opis**

Vykladanie	175 mm
Rozsah upnutia	400 mm
Prierez posuvnej lišty	32×10 mm
Druh produktu	Zvierka

