

Profilový skladovací základný regál, Výška: 3000mm



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	991488 3000
GTIN	4058255038176
Trieda položky	960

Popis

Prevedenie:

Na zvislo stojace a prehľadné skladovanie ľahkého a ťažkého neporezaného materiálu, napr. strešné laty, rúry, lišty, trámy atď. Ideálne aj na použitie v samoobslužnej oblasti. Variabilne použiteľné oddeľovacie ramená umožňujú flexibilné odborné práce. Sklon 10°.

Rozsah balenia:

2 rámy, 5 nosníkov, 4 plechy na podloženie, pätky, 8 podlahových kotiev (bez oddeľovacích ramien).

Povrchová úprava farby:

Stojan s práškovým nástrekom podobne vo farbe RAL 5017 dopravná modrá, nosníky vo farbe RAL 2004 čistá oranžová.

Upozornenie:

- Pri nerovných podlahách vám odporúčame dodatočné plechy na podloženie č. 991481.
- Skladovaný tovar smie byť vyšší ako regál max. o 500 mm!
- Dodávka po jednotlivých dieloch, lebo je to výhodnejšie z hľadiska prepravy. Dodanie bez montáže.
- Samostatné ramená č. 991490 sk. 500 alebo č. 991490 sk. 750 sa musia objednať samostatne.

Technický opis

bočné zaťaženie na deliace rameno	25 kg
Profil rámu	S610-M18-U
Výška	3000 mm
Vertikálne zaťaženie (jednotlivé pole)	1135 kg
Montážny rozmer Základný regál Šírka	2872 mm
Šírka priečinka	2700 mm
Prestavenie výšky v mriežke	50 mm
Voľba farieb	RAL 5010, 2004
Druh produktu	Regál na skladovanie profilov

Príslušenstvo

Podlahové kotvy pre rámy paletových regálov	991470
---	--------