

**Viacnásobný upínač VDI, Stopka Ø d₁: 40mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

| | |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 319185 40 |
| GTIN | 4045197955050 |
| Trieda položky | 32V |

Popis**Prevedenie:**

- HRC 58 ±2 kalené po cementovaní.
- Všetky funkčné plochy obrúsené.
- S guľovými rozstrekovacími dýzami.

Norma:

DIN ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 4325, Blatt 2.

Technický opis

| | |
|-------------------------|---------|
| l ₁ | 72 mm |
| Farebný kód VDI-stopka | VDI 40 |
| h ₆ | 48 mm |
| h ₂ | 34 mm |
| Stopka Ø d ₁ | 40 mm |
| h ₁ | 25 mm |
| h ₅ | 32,5 mm |
| b ₂ | 42,5 mm |

| | |
|--------------------|------------------------|
| Šírka stopky b_3 | 20,5 mm |
| b_1 | 90 mm |
| Druh produktu | Viacnásobný upínač VDI |