

**Viacnásobný upínač VDI, Stopka Ø d<sub>1</sub>: 50mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	319185 50
GTIN	4045197955067
Trieda položky	32V

**Popis****Prevedenie:**

- HRC 58 ±2 kalené po cementovaní.
- Všetky funkčné plochy obrúsené.
- S guľovými rozstrekovacími dýzami.

**Norma:**

DIN ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 4325, Blatt 2.

**Technický opis**

Stopka Ø d <sub>1</sub>	50 mm
Farebný kód VDI-stopka	VDI 50
b <sub>1</sub>	105 mm
h <sub>5</sub>	35 mm
h <sub>1</sub>	32 mm
b <sub>2</sub>	50 mm
l <sub>1</sub>	85 mm
Šírka stopky b <sub>3</sub>	25,5 mm

h <sub>2</sub>	41 mm
h <sub>6</sub>	60 mm
Druh produktu	Viacnásobný upínač VDI