

**Viacnásobný upínač VDI prevrátený, Stopka Ø d1: 30mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	319190 30
GTIN	4045197955074
Trieda položky	32V

**Popis****Prevedenie:**

- HRC 58 ±2 kalené po cementovaní.
- Všetky funkčné plochy obrúsené.
- S guľovými rozstrekovacími dýzami.

**Norma:****DIN ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 4325, Blatt 2.****Technický opis**

Šírka stopky $b_3$	17 mm
Farebný kód VDI-stopka	VDI 30
Stopka Ø $d_1$	30 mm
$h_6$	38 mm
$b_1$	76 mm
$h_2$	29 mm
$h_5$	28 mm

$h_1$	20 mm
$b_2$	35 mm
$l_1$	60 mm
Druh produktu	Viacnásobný upínač VDI