

**HOLEX****Viacnásobný upínač VDI prevrátený, Stopka Ø d1: 40mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	319190 40
GTIN	4045197955081
Trieda položky	32V

**Popis****Prevedenie:**

- HRC 58 ±2 kalené po cementovaní.
- Všetky funkčné plochy obrúsené.
- S guľovými rozstrekovacími dýzami.

**Norma:****DIN ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 4325, Blatt 2.****Technický opis**

$h_1$	25 mm
$h_6$	48 mm
$h_2$	34 mm
Farebný kód VDI-stopka	VDI 40
Šírka stopky $b_3$	20,5 mm
$h_5$	32,5 mm
Stopka Ø $d_1$	40 mm

$b_1$	90 mm
$l_1$	72 mm
$b_2$	42,5 mm
Druh produktu	Viacnásobný upínač VDI