

**Skrutková svorka z temperovanej liatiny, Rozsah upnutia: 800mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	860000 800
GTIN	4008158011509
Trieda položky	83J

Popis**Prevedenie:**

Kvalitné upínacie rameno z temperovanej zliatiny; silná prizmatická klzná lišta z profilovej ocele, ryhovaná, galvanicky pozinkovaná. Ocelové vreteno s ľahkým chodom, brunované s trapézovým závitom a pohyblivou tlačnou doskou. Rýchle nastavenie momentu s bezpečným upnutím. Pohyblivé upínacie rameno **s ochranou proti pošmyknutiu**, ktorá bráni neúmyselnému uvoľneniu upnutého skrutkového zveráka. Pohyblivá prítlačná doska vymeniteľná bez použitia náradia od veľ. 160. **Bez ochranného uzáveru.**

Upínacia sila do 7000 N.

Norma:

DIN 5117

Náhradný diel:

Ochranný kryt č. 860115.

Technický opis

Vykladanie	120 mm
Rozsah upnutia	800 mm

Prierez posuvnej lišty	35×11 mm
Druh produktu	Zvierka

Príslušenstvo

Pár upínacích nastavcov Vario	862950
Kompletný spodný diel pre momentové skrutkovacie svorky Typ 500	860060 500
Súprava prítlačných členov 8-dielne Ø tlačnej platne 37	860115 37