

FLUKE.

Skúšačka prúdu/napätia, Typ: T6-1000**ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	473215 T6-1000
GTIN	095969854030
Trieda položky	47H

Popis**Prevedenie:**

Otvorené prúdové kliešte na **bezkontaktné meranie napätia**, el. prúdu a frekvencie bez toho, aby došlo ku kontaktu meracích káblov s bodmi pod napätím. Vymeniteľné testovacie hroty. Na meranie prierezov vodičov 120 mm². Dobré čitateľný displej s podsvietením. Súčasné zobrazenie aktuálnej hodnoty napätia a prúdu na displeji.

Použitie:

Na profesionálne testovanie napätia a polarity a na meranie el. prúdu. Vhodné na práce v oblasti elektrotechniky, priemyslu, údržby a servisu (vyhľadávanie porúch).

Norma:

IEC / EN 61010-1; IEC / EN 61326; VDE 0843-20-1.

Rozsah balenia:

Vrátane 2 batérií 081561 veľ. LR6, pripojených meracích káblov s odnímateľnými 4 mm ochrannými krytmi meracích hrotov.

Technický opis

Striedavý prúd AC	0,1 – 200 A
Výr. č. obsiahnuté batérie/akumulátory	081561 LR6

Kalibrácia	I4
Odpor	1 Ω – 100 kΩ
Kategória prepätia	CAT III 1000 V; CAT IV 600 V
Merací proces	TRUE RMS
Počet obsiahnutých batérií	2
Tlačidlo - Hodnota pridržania	áno
Oblasť pre zobrazovanie DC	1 - 1000 V
Oblasť pre zobrazovanie AC	1 - 1000 V
Meranie frekvencie	45 - 66 Hz
Zásobovanie energiou	Prevádzka s batériami
Druh produktu	Multimeter

Služby

KalibráciaPrúdové kliešte Typ D	027050 D
---------------------------------	----------

Príslušenstvo

Alkalicko-mangánové batérie Medzinárodná konštrukčná veľkosť LR6	081561 LR6
--	------------