

**HOLEX****Dorazový uholník z eloxovaného hliníka Presnosť 1, Dĺžka ramien:  
200X130mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	451060 200X130
GTIN	4067263125969
Trieda položky	42F

**Popis****Prevedenie:**

Uholník z tvrdeného hliníka. Čierny eloxovaný antireflexný povrch odolný proti poškrabaniu. Testovacie plochy čo najjemnejšie opracované. Jasne čitateľná, laserom gravírovaná stupnica. Antimagnetické.

**Technický opis**

Pravouhlosť	0,02 mm
Dĺžka dlhého ramena	200 mm
Dĺžka ramien	200×130 mm
Dĺžka krátkeho ramena	130 mm
Prierez ramena	30×7 mm
Kalibrácia	F1
Norma	Výrobná norma

Presnosť	1
Materiál	Hliník
všetky diely	kalené
Kontrolné plochy	frézované
Druh produktu	Príložný uholník

## Služby

Kalibrácia DAkkSPlochý, dorazový a vlasový uholník maximálna dĺžka ramena 750	025010 750
KalibráciaPlochý, dorazový a vlasový uholník maximálna dĺžka ramena 300	025000 300