

HOLEX**Plochý uholník z eloxovaného hliníka Presnosť 1, Dĺžka ramien: 400X265mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	451050 400X265
GTIN	4045197955739
Trieda položky	42F

Popis**Prevedenie:**

Uholník z tvrdeného hliníka. Čierny eloxovaný antireflexný povrch odolný proti poškrabaniu. Testovacie plochy čo najjemnejšie opracované. Jasne čitateľná, laserom gravírovaná stupnica. Antimagnetické.

Technický opis

Pravouhlosť	0,03 mm
Dĺžka krátkeho ramena	265 mm
Prierez ramena	45×10 mm
Dĺžka ramien	400×265 mm
Dĺžka dlhého ramena	400 mm
Kalibrácia	F1
Norma	Výrobná norma
Presnosť	1

Materiál	Hliník
všetky diely	kalené
Kontrolné plochy	frézované
Druh produktu	Ploché uholník

Služby

Kalibrácia Ploché, dorazový a vlasový uholník maximálna dĺžka ramena 750	025000 750
Kalibrácia DAkkSPloché, dorazový a vlasový uholník maximálna dĺžka ramena 750	025010 750