

**Špirálový vrták HSS N, bez povlaku, Ø DC h8: 51mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	116320 51
GTIN	4045197955708
Trieda položky	12C

Popis**Prevedenie:**

Povrch so špeciálnou úpravou na zníženie náchylnosti na naváranie a **zlepšené odvádzanie triesok.**

Odporúčanie:**Maximálna hĺbka vrtania:**

$$L_2 = L_c - 1,5 \times D_c.$$

Upozornenie:

Príslušné redukčné puzdrá na nástroje so stopkou MK nájdete pod č. **343000-343530.**

Technický opis

Dĺžka napínacích drážok L_c	225 mm
Celková dĺžka L	412 mm
Morse kužeľ (MK) Veľkosť	5
odporúčaná maximálna hĺbka vrtania l_2	148,5 mm
Tolerancia menovitého Ø	h8
Menovité -Ø D_c	51 mm
Norma	DIN 345
Počet rezných hrán Z	2
Posuv f v oceli < 750 N/mm ²	0,32 mm/ot,
Uhol špičky	118 Stupeň
Stopka	Morse kužeľ

Povrchová úprava	bez povlaku
Rezný materiál	HSS
Typ	N
Uhol sklonu zubov	20-30 Stupeň
Vnútorne chladenie	nie
Farebný krúžok	bez
Druh produktu	Špirálový vrták

Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V _c	Kód ISO
Oceľ < 500 N/mm ²	vhodný	40	P
Oceľ < 750 N/mm ²	vhodný	30	P
Oceľ < 900 N/mm ²	podmienene vhodný	25	P
GG(G)	podmienene vhodný	25	K
Olej	vhodný		
mokrý maximum	vhodný		