

HOLEX**Plochý uholník z eloxovaného hliníka Presnosť 1, Dĺžka ramien: 300X200mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	451050 300X200
GTIN	4067263125914
Trieda položky	42F

Popis**Prevedenie:**

Uholník z tvrdeného hliníka. Čierny eloxovaný antireflexný povrch odolný proti poškrabaniu. Testovacie plochy čo najjemnejšie opracované. Jasne čitateľná, laserom gravírovaná stupnica. Antimagnetické.

Technický opis

Prierez ramena	40×8 mm
Dĺžka dlhého ramena	300 mm
Dĺžka krátkeho ramena	200 mm
Dĺžka ramien	300×200 mm
Pravouhlosť	0,025 mm
Kalibrácia	F1
Norma	Výrobná norma
Presnosť	1

Materiál	Hliník
všetky diely	kalené
Kontrolné plochy	frézované
Druh produktu	Ploché uholník

Služby

Kalibrácia DAkkSPloché, dorazový a vlasový uholník maximálna dĺžka ramena 750	025010 750
KalibráciaPloché, dorazový a vlasový uholník maximálna dĺžka ramena 300	025000 300