

HOLEX**Dorazový uholník z eloxovaného hliníka Presnosť 1, Dĺžka ramien: 300X200mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	451060 300X200
GTIN	4067263125983
Trieda položky	42F

Popis**Prevedenie:**

Uholník z tvrdeného hliníka. Čierny eloxovaný antireflexný povrch odolný proti poškrabaniu. Testovacie plochy čo najjemnejšie opracované. Jasne čitateľná, laserom gravírovaná stupnica. Antimagnetické.

Technický opis

Dĺžka krátkeho ramena	200 mm
Dĺžka dlhého ramena	300 mm
Prierez ramena	40×8 mm
Pravouhlosť	0,025 mm
Dĺžka ramien	300×200 mm
Kalibrácia	F1
Norma	Výrobná norma

Presnosť	1
Materiál	Hliník
všetky diely	kalené
Kontrolné plochy	frézované
Druh produktu	Príložný uholník

Služby

Kalibrácia Plochý, dorazový a vlasový uholník maximálna dĺžka ramena 300	025000 300
Kalibrácia DAkkS Plochý, dorazový a vlasový uholník maximálna dĺžka ramena 750	025010 750