

HOLEX**Plochý uholník z eloxovaného hliníka Presnosť 1, Dĺžka ramien: 500X330mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	451050 500X330
GTIN	4067263125921
Trieda položky	42F

Popis**Prevedenie:**

Uholník z tvrdeného hliníka. Čierny eloxovaný antireflexný povrch odolný proti poškrabaniu. Testovacie plochy čo najjemnejšie opracované. Jasne čitateľná, laserom gravírovaná stupnica. Antimagnetické.

Technický opis

Dĺžka dlhého ramena	500 mm
Pravouhlosť	0,035 mm
Dĺžka krátkeho ramena	330 mm
Prierez ramena	50×10 mm
Dĺžka ramien	500×330 mm
Kalibrácia	F1
Norma	Výrobná norma
Presnosť	1

Materiál	Hliník
všetky diely	kalené
Kontrolné plochy	frézované
Druh produktu	Ploché uholník

Služby

Kalibrácia Ploché, dorazový a vlasový uholník maximálna dĺžka ramena 750	025000 750
Kalibrácia DAkkSPloché, dorazový a vlasový uholník maximálna dĺžka ramena 750	025010 750