

HOLEX**Dorazový uholník z eloxovaného hliníka Presnosť 1, Dĺžka ramien:
400X265mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	451060 400X265
GTIN	4067263125990
Trieda položky	42F

Popis**Prevedenie:**

Uholník z tvrdeného hliníka. Čierny eloxovaný antireflexný povrch odolný proti poškrabaniu. Testovacie plochy čo najjemnejšie opracované. Jasne čitateľná, laserom gravírovaná stupnica. Antimagnetické.

Technický opis

Prierez ramena	45×10 mm
Dĺžka dlhého ramena	400 mm
Pravouhlosť	0,03 mm
Dĺžka ramien	400×265 mm
Dĺžka krátkeho ramena	265 mm
Kalibrácia	F1
Norma	Výrobná norma

Presnosť	1
Materiál	Hliník
všetky diely	kalené
Kontrolné plochy	frézované
Druh produktu	Príložný uholník

Služby

Kalibrácia DAkkSPlochý, dorazový a vlasový uholník maximálna dĺžka ramena 750	025010 750
KalibráciaPlochý, dorazový a vlasový uholník maximálna dĺžka ramena 750	025000 750