



Súprava nástrčných klúčov, 1/4 palcový štvorhran, imperiálne 27-dielne, Počet dielov: 27



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	630045 27
GTIN	4045197955968
Trieda položky	62A

Popis

Prevedenie:

Unášacie a spojovacie diely podľa DIN 3122/3123. Všetky diely v plastových boxoch.

Materiál:

Chróm-vanadiová oceľ, chrómovaná.

Rozsah balenia:

Nástrčné hlavice 6-hranné: 11 ks podobne ako č. 631022 veľ. 5/32; 3/16; 7/32; 1/4; 9/32; 5/16; 11/32; 3/8; 7/16; 1/2; 9/16 palca

Nástrčné hlavice 6-hranné dlhé: 10 ks podobne ako č. 631417 veľ. 5/32; 3/16; 7/32; 1/4; 9/32; 5/16; 11/32; 3/8; 7/16; 1/2 palca

T-rukoväť: 1 ks podobne ako č. 633029

Nástrčná rukoväť: 1 ks podobne ako č. 632840 veľ. 150

Predĺženia: 2 ks podobne ako č. 632420 veľ. 50; 100

Kardanový kĺb: 1 ks podobne ako č. 633520

Račňa: 1 ks podobne ako č. 632090

Skladovanie: Plastový box

Technický opis

Pohonný štvorhran	1/4 palec
-------------------	-----------

Výstupný profil	6-hranný nástrčný kľúč
Počet dielov	27
Rozsah rozmeru cez steny 6-hranných nástrčných kľúčov	5/32-9/16 palec
Balenie	Plastový box
Dĺžka	280 mm
Šírka	176 mm
Výška	66 mm
Druh produktu	Nástrčný kľúč