



## Jednoručná zvierka, Rozsah upnutia: 300mm



### ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	860250 300
GTIN	4008158030661
Trieda položky	83K

### Popis

#### Prevedenie:

Teleso zvierky vo vyhotovení z ušľachtilej ocele. Kryt a páka z polyamidu spevneného skleneným vláknom. Ochranné uzávery z elastického plastu na šetrné upnutie. **Rýchle zafixovanie** obrobkov **jednotu rukou** je možné vďaka posuvnej páke. Voliteľne je obsluha možná pomocou **2-zložkovej rukoväti** alebo strany lišty. **Pevné upnutie** (a uvoľnenie) vo vretene s trapézovým závitom ako pri bežnom celokovovom zveráku. Ergonomické tlačidlo uvoľnenia na jednoduché posunutie klzného strmeňa. Upínacia sila do 3 500 N.

#### Použitie:

**Univerzálne použiteľný**, najmä tam, kde **má používateľ na upnutie len jednu ruku**, napr. pri držaní lišt, profilov, káblov, rúr atď. Výhodný aj pri **práci nad hlavou** a **pružiacich** alebo **silno poddajných obrobkov**.

### Technický opis

Rozsah upnutia	300 mm
Vykladanie	100 mm
Prierez posuvnej lišty	19,5×9,5 mm

maximálna upínacia sila	3500 Nm
Druh produktu	Zvierka