



## Skrutková svorka z temperovanej liatiny, Rozsah upnutia: 1250mm



### ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	860000 1250
GTIN	4008158011165
Trieda položky	83J

### Popis

#### Prevedenie:

Kvalitné upínacie rameno z temperovanej zliatiny; silná prizmatická klzná lišta z profilovej ocele, ryhovaná, galvanicky pozinkovaná. Ocelové vreteno s ľahkým chodom, brunované s trapézovým závitom a pohyblivou tlačnou doskou. Rýchle nastavenie momentu s bezpečným upnutím. Pohyblivé upínacie rameno **s ochranou proti pošmyknutiu**, ktorá bráni neúmyselnému uvoľneniu upnutého skrutkového zveráka. Pohyblivá prítlačná doska vymeniteľná bez použitia náradia od veľ. 160. **Bez ochranného uzáveru.**

Upínacia sila do 7000 N.

#### Norma:

**DIN 5117**

#### Náhradný diel:

Ochranný kryt č. 860115.

### Technický opis

Vykladanie	120 mm
Rozsah upnutia	1250 mm

Prierez posuvnej lišty	35×11 mm
Druh produktu	Zvierka

## Príslušenstvo

Kompletný spodný diel pre momentové skrutkovacie svorky Typ 500	860060 500
Pár upínacích nástavcov Vario	862950
Súprava prítlačných členov8-dielne Ø tlačnej platne 37	860115 37