


HOLEX**Ľahká skrutková zvierka z temperovanej liatiny, Rozsah upnutia: 150mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

| | |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 860200 150 |
| GTIN | 4008158004105 |
| Trieda položky | 82C |

Popis**Prevedenie:**

Kvalitné upínacie rameno z temperovanej zliatiny; silná prizmatická klzná lišta z profilovej ocele, ryhovaná, galvanicky pozinkovaná. Oceľové vreteno s ľahkým chodom, brunované s trapézovým závitom a pohyblivou tlačnou doskou. Rýchle nastavenie momentu s bezpečným upnutím. S plastovou krytkou na prítlačnej ploche.

Norma:**DIN 5117****Technický opis**

| | |
|------------------------|---------|
| Rozsah upnutia | 150 mm |
| Prierez posuvnej lišty | 15×5 mm |
| Vykladanie | 50 mm |
| Druh produktu | Zvierka |