

**Garant****Fréza s vysokým posuvom GARANT Power Q, Valcová stopka, Ø D / počet čepielok Z: 18/2mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 212803 18/2   |
| GTIN             | 4045197956033 |
| Trieda položky   | 210           |

**Popis****Náhradný diel:**

Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky č. 219799 1 (8IP; 1,2 Nm).

**Upozornenie:**

Použite momentový skrutkovač GARANT TQ č. **211750 vel. 1,2** s čepelou č. **674252 vel. 8IP**.

**Technický opis**

|                                       |             |
|---------------------------------------|-------------|
| Vrtacie cirkulárové frézy $a_p$       | 0,3 mm      |
| Ø stopky $D_s$ h6                     | 16 mm       |
| Ø $D_3$                               | 10 mm       |
| Dĺžka výčnelku $L_1$                  | 20 mm       |
| Celková dĺžka $L_{celk}$              | 150 mm      |
| Vnútorne chladenie                    | áno         |
| Počet rezných hrán Z                  | 2           |
| Vrtacie cirkulárové frézy Ø $D_{max}$ | 34 mm       |
| Dĺžka rampy L pre $\alpha_{max}$      | 8,13 mm     |
| vhodná otočná rezná platnička         | XOM.060310  |
| Ø rezných hrán $D_c$                  | 18 mm       |
| Uhol rampy $\alpha_{max}$             | 2,82 Stupeň |

|  |                    |
|--|--------------------|
| Vřtacie cirkulárové frézy $\varnothing D_{\min}$ | 28 mm              |
| Séria  | Power Q            |
| Uhol nastavenia k                                | 15 Stupeň          |
| Prevedenie stopky                                | Valcová stopka     |
| Použitie frézy                                   | Cirkulárna fréza   |
| Použitie frézy                                   | Ramping            |
| Použitie frézy                                   | Kruhové frézovanie |
| Stratégia obrábania                              | HPC                |
| Výmena nástrojov                                 | PowerCard          |
| Druh produktu                                    | Kopírovacia fréza  |

## Príslušenstvo

|  |            |
|--|------------|
| Momentový skrutkovač, pevne nastavený nastavený uťahovací moment 1,2 | 211750 1,2 |
| Bit Precision pre Torx Plus®, 1/4 palca E 6,3 Profil Torx Plus® 8IP  | 674252 8IP |