

Garant**Pár nosičov koliesok pre pojazdnú zásuvkovú skriňu Smer posúvania čelo zásuvky, Typ: R36E****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	942947 R36E
GTIN	4045197526366
Trieda položky	91H

Popis**Prevedenie:**

Pár nosičov kolies – 2 pevné kolieska s guľôčkovými ložiskami a otočné kolieska (Ø 100 mm), každé s parkovacou brzdou, spojené priečkou. **Dbajte na smer chodu kolies.** Nosnosť 600 kg pri rovnomernom rozložení zaťaženia.

Vhodné pre:

Pár nosičov kolies vhodných na skrine na náradie skupiny 94 (až po 08/2019) s **rozmermi 27 × 36 E, 36 × 36E**. Z bezpečnostných dôvodov (nebezpečenstvo prevrátenia) je maximálna užitočná výška skrinky 900 mm (27 × 36E), resp. 1 225 mm (36 × 36E). **Tlacte smerom od prednej časti zásuviek.**

Upozornenie:

- **Zásuvky v pojazdných skrinách na náradie musia byť vybavené jednotlivým blokováním zásuvky. Takto sa zásuvky pri zatvorení automaticky zablokujú, aby sa počas prepravy neotvorili. Jednotlivé blokovanie zásuviek skupiny produktov 94 (do 08/2019) nájdete pod č. 949605 v zozname náhradných dielov.**
- **Pri nosnosti kolies (600 kg) zohľadnite vlastnú hmotnosť skrine.**
- **Dodržte želaný smer otáčania kolies.**

Technický opis

maximálna nosnosť celkovo	600 kg
---------------------------	--------

Ø koliesok riadiaceho kolieska	100 mm
Počet riadiacich koliesok so zaistovacou brzdou	2
Smer chodu	smer po šírke skrine
Typ	R36E
Ø koliesok konzolového kolieska	100 mm
Počet konzolových koliesok bez zaistovacej brzdy	2
Druh produktu	Kotúč