



Skrutková svorka z temperovanej liatiny, Rozsah upnutia: 1500mm



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	860000 1500
GTIN	4008158011196
Trieda položky	83J

Popis

Prevedenie:

Kvalitné upínacie rameno z temperovanej zliatiny; silná prizmatická klzná lišta z profilovej ocele, ryhovaná, galvanicky pozinkovaná. Ocelové vreteno s ľahkým chodom, brunované s trapézovým závitom a pohyblivou tlačnou doskou. Rýchle nastavenie momentu s bezpečným upnutím. Pohyblivé upínacie rameno **s ochranou proti pošmyknutiu**, ktorá bráni neúmyselnému uvoľneniu upnutého skrutkového zveráka. Pohyblivá prítlačná doska vymeniteľná bez použitia náradia od veľ. 160. **Bez ochranného uzáveru.**

Upínacia sila do 7000 N.

Norma:

DIN 5117

Náhradný diel:

Ochranný kryt č. 860115.

Technický opis

Prierez posuvnej lišty	35×11 mm
Vykladanie	120 mm

Rozsah upnutia	1500 mm
Druh produktu	Zvierka

Príslušenstvo

Kompletný spodný diel pre momentové skrutkovacie svorky Typ 500	860060 500
Súprava prítlačných členov 8-dielne Ø tlačnej platne 37	860115 37
Pár upínacích nastavcov Vario	862950