

**Korunkový vrták TK ploché, Ø DC: 33mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	118505 33
GTIN	4045197956736
Trieda položky	12C

**Popis****Prevedenie:**

**Vrtacia korunka a stopka z jedného kusu** (kalené), extrémne stabilné s dokonalou obvodovou hádzavosťou.

**Úzke tvrdokovové rezné doštičky s pozitívnym uhlom čela a veľkým uhlom chrbta** na dobrý rezný výkon pri nízkom reznom tlaku.

Vymeniteľný strediaci vrták, stopka s 3 upínacími plochami.

Šírka rezu 1,9 mm pri všetkých veľkostiach. Ø tolerancia: **+0,15 / -0,05 mm**.

Rozmer L: **všetky veľ. = 11,8 mm**.

**Použitie:**

Na použitie na stojanových strojoch. Vhodné na plasty vystužené vláknami (GRP a CFRP).

Len na plochý materiál do maximálnej hrúbky 5 mm.

**Technický opis**

Ø stopky	10 mm
Menovité -Ø D <sub>c</sub>	33 mm
Dĺžka L	11,8 mm
Prevedenie	ploché
Rezný materiál	HM
Norma	Výrobná norma
Stopka	Stopka s tromi upínacími plochami
Ø tolerancia	-0,05 / 0,15 mm

Farebný krúžok	bez
Druh produktu	Korunkový vrták

## Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V <sub>c</sub>	Kód ISO
Alu (krátke rezanie)	podmienene vhodný	70	N
Oceľ < 500 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	50	P
Oceľ < 750 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	50	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	35	M
Grafit, GRP, CFRP	vhodný	80	N
Uni	vhodný		
mokrú maximum	podmienene vhodný		
suché	vhodný		