



Samonivelačný krížový laser LINO, Typ: L2G



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	468481 L2G
GTIN	7640110697535
Trieda položky	47C

Popis

Prevedenie:

Robustné, ergonomické plastové puzdro, chránené proti prachu a striekajúcej vode. **So zelenými laserovými líniami pre optimálnu viditeľnosť. Až o 400 % lepšia viditeľnosť ako červený laserový lúč.**

Funkcia pulzu s úsporným režimom. **Velmi dlhá životnosť** až 44 hodín vďaka lítium-iónovému akumulátoru. Magnetický adaptér je možné pripevniť na akúkoľvek stenu pomocou oceľových prvkov. **Možné je aj voľné otáčanie a jednoduché odstránenie pomocou magnetu.** Zaistenie pre šikmé projekcie a ako ochrana pri preprave.

Funkcia:

IP54: Ochrana proti postriekaniu vodou zo všetkých smerov a ochrana proti usadzovaniu prachu vo vnútri (ochrana proti prachu), ako aj úplná ochrana proti dotyku.

Rozsah balenia:

Vrátane adaptéra, batérie Li-Ion, nabíjačky, držiaka batérie, zameriavacej tabuľky a kufríka.

Technický opis

Nivelačný rozsah	±4 Stupeň
Šírka	60 mm

Stupeň ochrany krytom IP	IP 54
Najväčšia prípustná chyba	0,2 mm/m
Závit statívu	1/4 UNC palec
Dosah	35 m
Hĺbka	100 mm
Laserová trieda	2
Dosah s prijímačom	80 m
Hmotnosť	530 g
Výška	110 mm
Farba lasera	zelená
Počet obsiahnutých akumulátorov	1
Druh batérie	Li-Ion
Zásobovanie energiou	Prevádzka s akumulátorom
Druh produktu	Křížový líniový laser

Príslušenstvo

Alkalicko-mangánové batérie Medzinárodná konštrukčná veľkosť LR6

081561 LR6