

**Skrutková svorka z temperovanej liatiny, Rozsah upnutia: 200mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	860000 200
GTIN	4008158008707
Trieda položky	83J

Popis**Prevedenie:**

Kvalitné upínacie rameno z temperovanej zliatiny; silná prizmatická klzná lišta z profilovej ocele, ryhovaná, galvanicky pozinkovaná. Ocelové vreteno s ľahkým chodom, brunované s trapézovým závitom a pohyblivou tlačnou doskou. Rýchle nastavenie momentu s bezpečným upnutím.

Pohyblivé upínacie rameno **s ochranou proti pošmyknutiu**, ktorá bráni neúmyselnému uvoľneniu upnutého skrutkového zveráka. Pohyblivá prítlačná doska vymeniteľná bez použitia náradia od veľ. 160. S plastovou krytkou na prítlačnej ploche.

Upínacia sila do 6000 N.

Norma:

DIN 5117

Náhradný diel:

Ochranný kryt č. 860115.

Technický opis

Rozsah upnutia	200 mm
Vykladanie	100 mm

Prierez posuvnej lišty	27×7 mm
Druh produktu	Zvierka

Príslušenstvo

Pár upínacích nastavcov Vario	862950
Súprava prítlačných členov8-dielne Ø tlačnej platne 30	860115 30