

**Garant****Skrutková svorka z temperovanej liatiny, Rozsah upnutia: 1000mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	860050 1000
GTIN	4045197559708
Trieda položky	81D

**Popis****Prevedenie:**

Kvalitné upínacie rameno z temperovanej zliatiny; silná prizmatická klzná lišta z profilovej ocele, ryhovaná, galvanicky pozinkovaná. Ocelové vreteno s ľahkým chodom, brunované s trapézovým závitom a pohyblivou tlačnou doskou. Rýchle nastavenie momentu s bezpečným upnutím. Pohyblivé upínacie rameno **s ochranou proti pošmyknutiu**, ktorá bráni neúmyselnému uvoľneniu upnutého skrutkového zveráka. Pohyblivá prítlačná doska vymeniteľná bez použitia náradia od veľ. 160.

Pohyblivá tlačná doska s integrovaným **zámkom vretena zabraňuje uvoľneniu** vretena v dôsledku vibrácií. Maximálny prenos sily pomocou **rukoväti** s protišmykovým povrchom Haptoprene a nárazuvzdorným PP jadrom. Protišmyková povrchová štruktúra aj pri mokrých, mastných rukách. **Bez ochranného uzáveru.**

**Norma:****DIN 5117****Náhradný diel:**

Ochranný kryt č. 860051.

**Technický opis**

Rozsah upnutia	1000 mm
Vykladanie	120 mm
Prierez posuvnej lišty	35×11 mm
Druh produktu	Zvierka

---

## Príslušenstvo

Súprava prítlačných členov 12-dielne Typ 300-2500	860051 300-2500
---	-----------------