

**HOLEX****Skrutková svorka z temperovanej liatiny, Rozsah upnutia: 100mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	860100 100
GTIN	4008158004051
Trieda položky	82C

**Popis****Prevedenie:**

Kvalitné upínacie rameno z temperovanej zliatiny; silná prizmatická klzná lišta z profilovej ocele, ryhovaná, galvanicky pozinkovaná. Ocelové vreteno s ľahkým chodom, brunované s trapézovým závitom a pohyblivou tlačnou doskou. Rýchle nastavenie momentu s bezpečným upnutím. S plastovou krytkou na prítlačnej ploche.

**Norma:****DIN 5117****Technický opis**

Rozsah upnutia	100 mm
Vykladanie	50 mm
Prierez posuvnej lišty	15×5 mm
Druh produktu	Zvierka

