

**Skrutková svorka z temperovanej liatiny, Rozsah upnutia: 2500mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	860000 2500
GTIN	4008158011318
Trieda položky	83J

Popis**Prevedenie:**

Kvalitné upínacie rameno z temperovanej zliatiny; silná prizmatická klzná lišta z profilovej ocele, ryhovaná, galvanicky pozinkovaná. Ocelové vreteno s ľahkým chodom, brunované s trapézovým závitom a pohyblivou tlačnou doskou. Rýchle nastavenie momentu s bezpečným upnutím. Pohyblivé upínacie rameno **s ochranou proti pošmyknutiu**, ktorá bráni neúmyselnému uvoľneniu upnutého skrutkového zveráka. Pohyblivá prítlačná doska vymeniteľná bez použitia náradia od veľ. 160. **Bez ochranného uzáveru.**

Upínacia sila do 7000 N.

Norma:

DIN 5117

Náhradný diel:

Ochranný kryt č. 860115.

Technický opis

Rozsah upnutia	2500 mm
Prierez posuvnej lišty	35×11 mm

Vykladanie	120 mm
Druh produktu	Zvierka

Príslušenstvo

Kompletný spodný diel pre momentové skrutkovacie svorky Typ 500	860060 500
Pár upínacích nástavcov Vario	862950
Súprava prítlačných členov 8-dielne Ø tlačnej platne 37	860115 37